

Garant GRIDLINE

Korpus montažnih kolica za ladice, 36×20G, visina mm / broj ladica: 885/0**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930727 885/0
GTIN	4062406352554
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Za opremanje ladicama 36×20G.

Montažna kolica u 40×24G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, umetkom od rebraste gume i dvokomponentnom pomičnom ručkom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Opremanje ladicama dopušteno samo s br. 930744 ili br. 930746 (sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom).

Tehnički opis

Bez ostavljanja tragova	da
Korisna visina	600 mm
Kučište ladice, korisna visina	600 mm

Težina	65 kg
Kućište ladice, visina	700 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Visina	885 mm
ComfortClose	ne
Dubina	600 mm
s trakom na odmatanje	da
Ø kotača	125 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj vrata	0
širina	1000 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj ladica	0
Izvedba	mobilan
Izvedba	za individualno opremanje
Korisna površina za ladice	600 mm
Broj izvlačnih polica	0
Kućište je gore otvoreno	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36x20G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21

914227 HU21

Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja
na 4 strane Dimenzija u G 40X24

951972 40X24