



Akumulatorska udarna bušilica ProCORE, tip: GSB18110C



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070106 GSB18110C
GTIN	4059952525464
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Bosch akumulatorska udarna bušilica za najzahtjevnije radove namijenjene odvijačima, bušilicama i udarnim bušilicama.

- **Electronic Cell Protection (ECP) štiti bateriju od pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja.**
- **Mehaničko, višestupanjsko isključenje okretnog momenta.**
- **Praktična kopča za remen (ne 070104).**
- **Integrirano LED svjetlo, prikaz punjenja baterije.**
- **Brzostezna glava za svrdlo.**

S **EC motorom bez četkica.**

KickBackControl s automatskim isključivanjem u slučaju blokade te jedinstvenom preciznom spojkom. Kompaktna konstrukcija, jako kratka duljina glave (samo 184 mm) za savršeno rukovanje (vel. GSB1890C), stoga optimalno primjenjivo za rad na uskim mjestima. Moguće dodatno opremanje modulom Connectivity. S motornom kočnicom.

Prednost:

Glava je vrlo kratka i mjeri samo 184 mm.

Dio isporuke:

Uključujući 2 × ProCORE 18 V / 4,0 Ah litij-ionska akumulatora, punjač i L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i 073866.

Tehnički opis

Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	82 mm
Oznaka proizvođača	GSB 18V-110C
maskimalan okretni moment tvrdo	85 Nm
Težina	2,1 kg
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 480 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	16 mm
Broj sadržanih baterija	2
Napon baterije	18 V
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja	12,5 m/s ²
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	2,5 m/s ²
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Kapacitet baterije	4 Ah
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
tipična uporaba	Heavy Duty
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2100 min ⁻¹
maskimalan mekani okretni moment	47 Nm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	Beton
prikladno za materijal	Kamen
prikladno za materijal	Zid
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač

Pribor

Litij-ionski akumulator ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V

073856 C18