

**Akumulatorski mokri/suhi usisavač, tip: GAS1810L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	070231 GAS1810L
GTIN	3165140995405
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Baterijski usisavač za prašinu za mobilno usisavanje. Jednostavan transport i ugodno rukovanje zahvaljujući pojasevima za nošenje na koje se može pričvrstiti usisavač za prašinu.

Dio isporuke:**Bez baterije i punjača.**

- 1 × usisna četka za pod, Bosch broj: 2608000707,
- 1 × nastavak, 250 mm, Bosch 22608000661
- 1 × traka za nošenje na ramenu, Bosch broj: 2608000706
- 4-dijelni komplet valjka, Bosch broj: 2608000705
- 1 × adapter za električno a napajanje, Bosch broj: 2608000708
- 1 × razdjelnik cijevi, Bosch broj: 2608000659
- 1 × ravni preklopni filter, Bosch broj: 2608000663
- 3tlg. komplet usisnih cijevi, Bosch broj: 2608000660
- 1 × Crijevo, 1,6 m, Bosch broj: 2608000658

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći br. 073851 – 073866. Odgovarajući sustav automatskog pokretanja potražite na br. 070237ff.

Tehnički opis

Obujam spremnika	7,5 l
Težina bez baterije	6 kg

Duljina usisnog crijeva	1,6 m
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Oznaka proizvođača	GAS 1810L
Prostorna struja	1440 l/min
Broj sadržanih baterija	0
Napon baterije	18 V
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač