

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg, 36×20G, visina mm / broj ladica: 900/6A**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930715 900/6A
GTIN	4062406273774
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 40×24G, s ladicama 36×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Ladica **od 50 mm s 75 kg** nosivosti. Ladica **od 75 mm s 200 kg** nosivosti.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Tehnički opis

Broj vrata	0
Korisna površina za ladice	800 mm

Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	200 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Dubina	600 mm
Korisna visina	800 mm
Broj ladica	6
Korisna dubina ladica	500 mm
Visina	900 mm
Korisna površina ladice u G	36×20
Korisna širina ladica u G	36
širina	1000 mm
Korisna širina ladica	900 mm
Težina	145 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj izvlačnih polica	0
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36×20G

Vrsta proizvoda

Ormar za alat

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 150 mm	930745 150
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 75 mm	930745 75
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 200 mm	930745 200
Korpus ormara za alat za ladice visina 900 mm	930735 900