

**Garant****Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem, tip: 1/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	632025 1/4
GTIN	4062406353940
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja. S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

**Standard:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

**DIN 3122-D 6,3****Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Odgovara:**

Ručna primjena.

**Tehnički opis**

Izlazni Četverokut	1/4 col
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
ukupna duljina	115 mm
Broj zubi	36
Radni kut	10 stupanj
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Račna

USP1	mogućnost prebacivanja
USP2	s izbacivačem, radni kut od 10°, kromirano, dugačko 115 mm

---

**Pribor**

Asortiman zamjenskih dijelova, 1/4 cola Tip 1/4	632028 1/4
---	------------