

HEDI

Motalica za kabele od pune plastike, tip: 25B2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081133 25B2
GTIN	4003644022519
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

HEDI® motalice za kabele predstavljaju kvalitetu „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.

Robusna motalica za kabele od plastike otporne na udarac sa **zaštitom od pregrijavanja**.

Odobreno za stalnu primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.

- **400 V ulazni utikač CEE 16 A.**
- **1x 400 V CEE izlazna utičnica 16 A sa samozatvarajućim poklopcem i prekidačem za termalnu zaštitu.**
- **2x 250 V standardne šuko utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.**
- **Nagib od 7 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.**
- **Uklonjivi nosač kablova i vodilica za optimalno usmjeravanje kablova.**
- **Žljebovi za odvod vode.**
- **Moguća je jednostavna montaža na zid.**

Velika i vrlo kvalitetna HEDI® plastična motalica za kabele promjera bubnja od 290 mm i s brojnim ergonomskim i sigurnosnim značajkama.

Sklopiva rotirajuća ručka za individualno upravljanje desnom i lijevom rukom tijekom namotavanja i odmotavanja.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Smjernica provjere:

Zadovoljava zahtjeve DGUV I 203-006 (prethodno BGI 608) te DGUV I 203-005 (prethodno BGI 600).

Tehnički opis

Struktura kabla	5G2,5
IP-klasa zaštite	IP 44
Duljina kabela	25 m
Materijal kabla	Oklopljeni kabel
Materijal za kućišta	Puna plastika
Razred kabla	H07BQ-F
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI
Nazivna snaga, odrolano	5500 (16 A) W
Nazivni napon	400 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele