

Garant

Držač za glodače glave s navojnom drškom, Densimet® prihvat, Ø d = 20 mm, navoj M × Lukupno: M10X110

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301376 M10X110
GTIN	4062406274863
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Antivibracijska svojstva.
- Tolerancija drška h6.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače.

Tehnički opis

Ø rupe D ₁	10,5 mm
Korisna duljina L ₁	60 mm
Ø D ₂	18 mm
Navoj M	M10×110
Prihvat	Ø d = 20 mm
Ø drške d	20 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo