

Garant

Držak za glodače glave s navojnom drškom, Densimet® prihvat, Ø d = 32 mm, navoj M × Lukupno: M16X160

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301379 M16X160
GTIN	4062406275723
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Antivibracijska svojstva.
- Tolerancija drška h6.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače.

Tehnički opis

Navoj M	M16×160
Ø rupe D ₁	17 mm
Korisna duljina L ₁	100 mm
Ø D ₂	30 mm
Prihvat	Ø d = 32 mm
Ø drške d	32 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo