

**Jednoručna stega, premjestiva, Stezni raspon: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860286 300
GTIN	4062406276591
Razred artikla	82C

Opis**Izvedba:**

Ergonomski oblikovana 2-komponentna plastična drška, brunirana vodilica od vučenog čelika.

Bez alata može se prilagoditi za širenje zahvaljujući inteligentnoj tehnici odvajanja gornjeg dijela. . S polugom za odvajanje za brzo podešavanje.

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo, udobno rukovanje jednom rukom za stezni pritisak (do 2000 N).

Tehnički opis

Širina širenja	200 - 565 mm
Stezni raspon	300 mm
Istovar	90 mm
Presjek vodilice	20×6 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

