



Ručna svjetiljka s povećalom Tech-Line CLASSIC, tip: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	490821 10
GTIN	4015478104781
Razred artikla	49A

Opis

Izvedba:

Ručna svjetiljka ergonomskog oblika. Staklena leća neutralno bijele boje, neutralno bijele svjetlosti (4500 K) s 2-stupanjskim prekidačem za pojačavanje radi optimizacije osvjetljenja, zvučno javljanje i taktilno vođenje. Niska potrošnja energije SMD LED diodama.

Dio isporuke:

Uključuje 3 baterije br. 081561 vel. LR3 i vrećicu od mikrovlakana za skladištenje i čišćenje.

Tehnički opis

Temperatura boje	4500 K
Opskrba energijom	na bateriju
Serijski broj	Tech-Line CLASSIC
Povećavanje (x-puta)	10
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Ø leća	30 mm
Broj sadržanih baterija	3
Rasvjeta	SMD-LED
Vrsta proizvoda	Ručno svjetleće povećalo

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3

081561 LR3