



## Ručna svjetiljka s povećalom Tech-Line CLASSIC, tip: 6



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	490821 6
GTIN	4015478125731
Razred artikla	49A

### Opis

#### Izvedba:

Ručna svjetiljka ergonomskog oblika. Staklena leća neutralno bijele boje, neutralno bijele svjetlosti (4500 K) s 2-stupanjskim prekidačem za pojačavanje radi optimizacije osvjetljenja, zvučno javljanje i taktilno vođenje. Niska potrošnja energije SMD LED diodama.

#### Dio isporuke:

Uključuje 3 baterije br. 081561 vel. LR3 i vrećicu od mikrovlakana za skladištenje i čišćenje.

### Tehnički opis

Ø leća	30 mm
Broj sadržanih baterija	3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Temperatura boje	4500 K
Povećavanje (x-puta)	6
Serijski	Tech-Line CLASSIC
Opskrba energijom	na bateriju
Rasvjeta	SMD-LED
Vrsta proizvoda	Ručno svjetleće povećalo

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3

081561 LR3