

Garant GRIDLINE

Višenamjenski ormar s krilnim vratima bez ruba protiv kotrljanja, s izvlačnim policama, 26×20G, visina: 800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	932105 800
GTIN	4062406277086
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Višenamjenski ormar za alat 30×28G. S krilnim vratima, s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Opremljeno s 2 × izvlačne police nosivosti 75 kg.

Plasman:

Broj izvlačnih polica: 2

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svijetlo sive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica i izvlačne police ne mogu se konfigurirati, uvijek svijetlo siva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Odgovarajuće ladice 26×20G.

Tehnički opis

širina	750 mm
Težina	45 kg
Dubina	700 mm

Korisna visina	650 mm
Visina	800 mm
Korisna širina ladica	650 mm
Korisna površina ladice u G	26×20
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna širina ladica u G	26
Korisna dubina ladica u G	20
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26×20G
Vrsta proizvoda	Hidraulika – višenamjenski ormar

Pribor

Izvlačna polica 75 kg Ugradbena visina 75 mm	930654 75
Pomična ručka za GridLine tip HU12	914226 HU12