

Garant GRIDLINE

Višenamjenski ormar s krilnim vratima bez ruba protiv kotrljanja, 36×20G, visina: 800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	932118 800
GTIN	4062406277062
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Višenamjenski ormar za alat 40×28G. S krilnim vratima, s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svijetlo sive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica i izvlačne police ne mogu se konfigurirati, uvijek svijetlo siva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Odgovarajuće ladice 36×20G.

Tehnički opis

Težina	50 kg
Visina	800 mm
Korisna visina	650 mm
Dubina	700 mm
širina	1000 mm

Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36×20G
Vrsta proizvoda	Hidraulika – višenamjenski ormar

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------