

Garant GRIDLINE

Višenamjenski ormar s krilnim vratima bez ruba protiv kotrljanja, s izvlačnim policama, 36×20G, visina: 800mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	932122 800
GTIN	4062406277093
Razred artikla	9GK

Opis

Izvedba:

Višenamjenski ormar za alat 40×28G. S krilnim vratima i centralnim zaključavanjem pomoću cilindrične brave.

Opremljeno s 2 × izvlačne police nosivosti 75 kg.

Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Plasman:

Broj izvlačnih polica: 2

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svijetlo sive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica i izvlačne police ne mogu se konfigurirati, uvijek svijetlo siva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Odgovarajuće ladice 36×20G.

Tehnički opis

Korisna širina ladica	900 mm
širina	1000 mm
Visina	800 mm

List s podacima

Korisna dubina ladica u G	20
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna širina ladica u G	36
Dubina	700 mm
Težina	54 kg
Korisna visina	650 mm
Korisna površina ladice u G	36×20
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atribut imena proizvoda	36×20G
Vrsta proizvoda	Hidraulika – višenamjenski ormar

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/932122-800>