

Garant**Čeljusni utični alat, tip-širina ključa: 2-41 mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 657792 2-41 |
| GTIN | 4062406277550 |
| Razred artikla | 61E |

Opis**Izvedba:**

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Širina ključa | 41 mm |
| Širina b | 82,5 mm |
| osni razmak S | 40 mm |
| Utična drška | 14×18 mm |
| Visina h | 14 mm |
| Mogućnost zamjene alata | Usadni alat |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik |
| Površina | kromirano (ne ljušti se) |
| Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |