



## Utična račna, tip-4-kut pogon: 1-1/2col



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657630 1-1/2
GTIN	4062406278342
Razred artikla	62E

### Opis

#### Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

#### Dvosmjerna račna.

#### Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

#### Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Ostali utični alati s 4-kutnom utičnom drškom 22×28 mm dostupni na upit.

## Tehnički opis

Utična drška	9×12 mm
Izlazni Četverokut	1/2 col
Visina h	22,5 mm
Trajna opteretivost	135 Nm
osni razmak S	17,5 mm
Broj zubi	52
Širina b	35 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Preklopna račna	da
Račna s izbacivačem	ne
Vrsta proizvoda	Čegrtaljka