

Garant**Utični alat s otvorenim prstenom, tip-širina ključa: 1-13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657902 1-13
GTIN	4062406277604
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Otperetivost utičnih alata ograničena je s obzirom na otvor ključa i može biti manja od kapaciteta momentnog ključa.

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Tehnički opis

Visina h	12 mm
Širina b	25,2 mm
osni razmak S	17,5 mm
Širina ključa	13 mm
Utična drška	9×12 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano (ne ljušti se)
Funkcija račne	ne
Vrsta proizvoda	Prstenasti utični alat