

**Potporanj za pokrivanje i montažu, maks. duljina: 250cm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	861780 250
GTIN	4008158041254
Razred artikla	83K

Opis**Izvedba:**

Izuzetno stabilna konstrukcija od visokooteretivih čeličnih cijevi i protukliznih PVC kontaktnih površina. Jednoručno rukovanje zahvaljujući 2-komponentnoj plastičnoj ručici s pumpnim mehanizmom. Tipka za brzo pomicanje za brzo uvlačenje i izvlačenje teleskopske šipke. Regulirajuća snaga prihvata okretanjem potpore na ručici. Do **maksimalno 160 kg (vel. 250), tj. 110 kg (vel. 300) opterećenja pri potpuno uvučenoj teleskopskoj šipci**. Upotreba i u kosim uvjetima pomoću **bezstupanjski zakretne** kontaktne površine od **-45° do 45°**. Kod upotrebe na kosinama opteretivost je maks. 40 kg.

Upotreba:

Za pričvršćivanje gipskartonskih ploča, drvenih dasaka, panela, krovnih letvi, metalnih lajsni, folija i tijela svjetiljki u visini od najviše 3,00 m. I upotreba na kosim površinama je moguća bez problema zahvaljujući zakretnoj i protukliznoj PVC kontaktnoj površini.

Tehnički opis

Kut zakretanja	-45 - 45 stupanj
maksimalna opteretivost	160 kg

Materijal ručice	2K ljepilo za plastiku
Materijal	Čelik
Posebnost	zakretno
Posebnost	protuklizno
ukupna duljina	145 - 250 cm
prikladno za	Gipsani karton
prikladno za	Krovne daske
prikladno za	Paneli
prikladno za	Rasvjetna tijela
prikladno za	Folije
prikladno za	Drvene daske
prikladno za	Metalne letvice
Nosiva ploča	9×7 cm
Težina	3,1 kg
Vrsta proizvoda	Stropni nosači / potpora za montažu