

Garant**Četverokutni utični alat, tip-4-kut pogon: 1-3/8col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657698 1-3/8
GTIN	4062406278380
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Glava alata s četverokutnom drškom.**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Ostali utični alati s 4-kutnom utičnom drškom 22×28 mm dostupni na upit.

Tehnički opis

Širina b	23 mm
Utična drška	9×12 mm
Trajna opteretivost	135 Nm
osni razmak S	17,5 mm
Izlazni Četverokut	3/8 col
Visina h	15 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Vrsta proizvoda	Četverokutni utični alat