



## Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 17mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 614905 17     |
| GTIN           | 3662424065057 |
| Razred artikla | 63V           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Prsten i vilica s račnom. Dodatni mehanizam račne na vrhu omogućuje brzo stezanje bez potrebe za ponovnim podešavanjem ključa. Prstenasti vrh s ugrađenom oprugom sprječava klizanje po materijalu za učvršćivanje – moguće ga je podesiti za okretanje u desnu ili lijevu stranu. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

#### Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

### Tehnički opis

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Visina otvora ključa $h_1$ | 6,6 mm                    |
| Širina otvor ključa $b$    | 36,8 mm                   |
| Dimenzije širine ključa    | metrički                  |
| Širina ključa              | 17 mm                     |
| Ø prstena $D$              | 31,7 mm                   |
| Duljina ključa $L$         | 225 mm                    |
| Visina prstena $h_2$       | 10,3 mm                   |
| Radni kut                  | 5 stupanj                 |
| Postupak izrade            | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal                  | Krom-vanadij-čelik        |
| Površina                   | kromirano                 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| s okretnom glavom    | ne             |
| Preklopna čegrtaljka | da             |
| Vrsta proizvoda      | Ključ za vijke |