



## Račna dvosmjerna, 1/4 cola, tip: 1/4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	632000 1/4
GTIN	4018754177738
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja. S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

#### Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

#### Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

#### Odgovara:

Ručna primjena.

### Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/4 col
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
ukupna duljina	117 mm
Broj zubi	22
Radni kut	16,4 stupanj
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Račna
USP1	mogućnost prebacivanja

USP2

Radni kut 16.4°, duljina 117 mm

---

## Pribor

Asortiman zamjenskih dijelova od 1/4 cola uključujući  
pokrovnu ploču

632250