

Garant

Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261337 12/07
GTIN	4062406285586
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Veličina pločice	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Širina vrata L ₄	9 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	15,5 mm
Duljina glave L ₁	40 mm
Stezna visina L ₂	11 mm
ISO kod držača	E12K SVVCR/L07
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške D _s	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D

Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------