



Hibridna jakna, tamno mornarsko plava / crna, veličina uniseks: S



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	091890 S
GTIN	7330509722763
Razred artikla	04T

Opis

Izvedba:

Moderna hibridna jakna s podstavom Thermo Light s prednje i sa stražnje strane kao i **elementima Softshell** na ramenima, rukavima i sa svake strane. Optimalno zadržava toplinu i pruža veliku slobodu kretanja. S kapuljačom koja se ne može skidati.

- Čvrsti plastični patentni zatvarač sprijeda, kao i preklop protiv vjetra iznutra.
- Džepovi na prsima i bočni džepovi s patentnim zatvaračem.
- Produžena leđa.
- Završeci rukava s elastičnom trakom i manžetama.

Standard:

Moderna hibridna jakna s podstavom Thermo Light s prednje i sa stražnje strane kao i **elementima Softshell** na ramenima, rukavima i sa svake strane. Optimalno zadržava toplinu i pruža veliku slobodu kretanja. S kapuljačom koja se ne može skidati.

- Čvrsti plastični patentni zatvarač sprijeda, kao i preklop protiv vjetra iznutra.
- Džepovi na prsima i bočni džepovi s patentnim zatvaračem.
- Produžena leđa.
- Završeci rukava s elastičnom trakom i manžetama.

Pranje: 40 °C šareno rublje

Tehnički opis

Spol	uniseks
Veličina uniseks	S
Sastav tkanine	100 % poliester
Gramaza materijala / debljina tkanine	380 g/m ²
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	40 °C šareno rublje
Boja	tamno mornarsko plava / crna
Vrsta proizvoda	Softshell jakna