



## Hibridna jakna, tamno mornarsko plava / crna, veličina uniseks: M



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	091890 M
GTIN	7330509722756
Razred artikla	04T

### Opis

#### Izvedba:

**Moderna hibridna jakna** s podstavom Thermo Light s prednje i sa stražnje strane kao i **elementima Softshell** na ramenima, rukavima i sa svake strane. Optimalno zadržava toplinu i pruža veliku slobodu kretanja. S kapuljačom koja se ne može skidati.

- **Čvrsti plastični patentni zatvarač sprijeda, kao i preklop protiv vjetra iznutra.**
- **Džepovi na prsima i bočni džepovi s patentnim zatvaračem.**
- **Produžena leđa.**
- **Završeci rukava s elastičnom trakom i manžetama.**

#### Standard:

**Moderna hibridna jakna** s podstavom Thermo Light s prednje i sa stražnje strane kao i **elementima Softshell** na ramenima, rukavima i sa svake strane. Optimalno zadržava toplinu i pruža veliku slobodu kretanja. S kapuljačom koja se ne može skidati.

- **Čvrsti plastični patentni zatvarač sprijeda, kao i preklop protiv vjetra iznutra.**
- **Džepovi na prsima i bočni džepovi s patentnim zatvaračem.**
- **Produžena leđa.**
- **Završeci rukava s elastičnom trakom i manžetama.**

Pranje: 40 °C šareno rublje

### Tehnički opis

Veličina uniseks	M
Spol	uniseks
Sastav tkanine	100 % poliester
Gramaza materijala / debljina tkanine	380 g/m <sup>2</sup>
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	40 °C šareno rublje
Boja	tamno mornarsko plava / crna
Vrsta proizvoda	Softshell jakna