


Garant GRIDLINE

**Asortiman korita, 20×20G, visina fronte ladica / tip: 50/2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	950310 50/2
GTIN	4062406285906
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Plastična korita i pregradne stijenke. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.

Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 20×20G.

**Odgovara:**

Ladice 20×20G.

**Sadržaj:**

Korita 1K br. 951415: 3 × vel. 6 × 8/3; 6 × vel. 6 × 6/3; 1 × vel. 2 × 8/1; 2 × vel. 2 × 6/1

Utične pregradne pločice za korita (10 komada) br. 951275: 3 × vel. B

**Tehnički opis**

prikladno za prednja visina ladica	100 mm
prikladno za prednja visina ladica	75 mm
prikladno za prednja visina ladica	50 mm
prikladno za prednja visina ladica	150 mm
prikladno za prednja visina ladica	125 mm
prikladno za prednja visina ladica	250 mm
prikladno za prednja visina ladica	200 mm
prikladno za prednja visina ladica	300 mm
prikladno za ladice korisne širine u G	20

prikladno za korisna širina ladica	500 mm
prikladno za korisna dubina ladica	500 mm
Materijal	plastika
Korisna površina ladice u G	Stezni držač
prikladno za ladice korisne dubine u G	20
Visina kalupa	25 mm
prikladno za visine fronta ladica	≥ 50 mm
Širina u G	20
Visina	25 mm
širina	500 mm
Dubina	500 mm
Dubina u G	20
Težina	1,05 kg
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Korito za ladicu

## Pribor

Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X6/3	951415 6X6/3
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 2X6/1	951415 2X6/1
Korita pregradnih stijenki set 10-dijelni tip B	951275 B
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 2X8/1	951415 2X8/1
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X8/3	951415 6X8/3