

Garant GRIDLINE

Asortiman korita, 36×20G, visina fronte ladica / tip: 50/1**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	950410 50/1
GTIN	4062406286545
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Plastična korita i pregradne stijenke. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.

Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 36×20G.

Odgovara:

Ladice 36×20G.

Sadržaj:

Korita 1K br. 951415: 12 × vel. 6 × 6/4; 6 × vel. 6 × 8/4

Utične pregradne pločice za korita (10 komada) br. 951275: 8 × vel. C

Tehnički opis

Materijal	plastika
prikladno za korisna širina ladica	900 mm
prikladno za ladice korisne dubine u G	20
prikladno za prednja visina ladica	100 mm
prikladno za prednja visina ladica	75 mm
prikladno za prednja visina ladica	50 mm
prikladno za prednja visina ladica	150 mm
prikladno za prednja visina ladica	125 mm
prikladno za prednja visina ladica	250 mm

prikladno za prednja visina ladica	200 mm
prikladno za prednja visina ladica	300 mm
prikladno za ladice korisne širine u G	36
Visina kalupa	25 mm
Korisna površina ladice u G	36×20
prikladno za korisna dubina ladica	500 mm
prikladno za visine fronta ladica	≥ 50 mm
Visina	25 mm
Dubina	500 mm
Dubina u G	20
širina	900 mm
Širina u G	36
Težina	2,074 kg
Atribut imena proizvoda	36×20G
Vrsta proizvoda	Korito za ladicu

Pribor

Korita pregradnih stjenkiset 10-dijelni tip C	951275 C
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X6/4	951415 6X6/4
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X8/4	951415 6X8/4