

Garant GRIDLINE

Asortiman korita, 36×20G, visina fronte ladica / tip: 50/2**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	950410 50/2
GTIN	4062406286552
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Plastična korita i pregradne stijenke. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.

Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladice 36×20G.

Odgovara:

Ladice 36×20G.

Sadržaj:

Korita 1K br. 951415: 6 × vel. 6 × 8/3; 12 × vel. 6 × 6/3

Utične pregradne pločice za korita (10 komada) br. 951275: 6 × vel. B

Tehnički opis

prikladno za korisna širina ladica	900 mm
Visina kalupa	25 mm
prikladno za prednja visina ladica	100 mm
prikladno za prednja visina ladica	75 mm
prikladno za prednja visina ladica	50 mm
prikladno za prednja visina ladica	150 mm
prikladno za prednja visina ladica	125 mm
prikladno za prednja visina ladica	250 mm
prikladno za prednja visina ladica	200 mm

prikladno za prednja visina ladica	300 mm
Korisna površina ladice u G	36×20
prikladno za ladice korisne širine u G	36
prikladno za ladice korisne dubine u G	20
prikladno za korisna dubina ladica	500 mm
Materijal	plastika
prikladno za visine fronta ladica	≥ 50 mm
Širina u G	36
Dubina u G	20
širina	900 mm
Visina	25 mm
Dubina	500 mm
Težina	1,89 kg
Atribut imena proizvoda	36×20G
Vrsta proizvoda	Korito za ladicu

Pribor

Korita visine 25 mm1K širina×dubina u G / tip 6X6/3	951415 6X6/3
Korita visine 25 mm1K širina×dubina u G / tip 6X8/3	951415 6X8/3
Korita pregradnih stijenkiset 10-dijelni tip B	951275 B