

Garant GRIDLINE

**Donji ormar za uređaj za termostežanje, širina: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	354291 1500
GTIN	4062406294915
Razred artikla	31E

**Opis****Izvedba:**

- Korpus s 3 ladice i jednim vratima u boji RAL 7035 svjetlosiva i ladice u boji 7016 antracit siva. (Mjesto za spremanje aktivnog hladnjaka jedinice za hlađenje CU1).
- Kućište od zavarenog čeličnog lima s radnom pločom od Beolina, rubovi furnirani grafitom debljine 3 mm.

**Napomena:**

Promjena boje uslijed djelovanja sunčeve svjetlosti, odnosno svjetlosti ne predstavlja osnovu za reklamaciju.

**Tehnički opis**

Dubina	700 mm
širina	1500 mm
Visina	840 mm
Radionički stol, visina	840 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Vrsta proizvoda	Podnožje

---

**Pribor**

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1

354210 SU1

Rashladna jedinica tip CU1

354215 CU1