



## Lepezasta brusna ploča (Spezial ZA) tanjur od staklene tkanine plosnato, granulacija: 40



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565575 40
GTIN	9003171602548
Razred artikla	53T

### Opis

#### Izvedba:

Lepezasta brusna ploča s **cirkonskim korundom (ZA)** i rashladnom prevlakom na **pamučnoj tkanini**. Disk od staklenih vlakana. **Za sve materijale. Velika gustoća oblaganja.**

maksimalna brzina obujma: 80 m/s

Opis oblika: plosnato

Ø bušenja: 22,23 mm

### Tehnički opis

Granulacija	40
Ø ploče	125 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Opis oblika	plosnato
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
optimalno za materijal	INOX

optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk