

**Garant**

**Diskovi za poliranje CaraFin Diamant, komplet od 5 dijelova, Ø 22 mm, granulacija: D64µm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553980 D64
GTIN	4062406300050
Razred artikla	51G

**Opis****Izvedba:**

**CaraFin Diamant alat za poliranje** jednostrani s **monokristalnom dijamantnom** oblogom. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje znatno **viši stupanj iskoristivosti** u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje. Mekana PU podloška za obradu točno prema konturama.

**Prednost:**

Nije više potrebno izdvojiti dodatno vrijeme za pripremu i čišćenje kao kod dijamantnih pasti. Optimalna prilagodba konturama.

**Upotreba:**

Radovi poliranja velike fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama **bez pasti za poliranje**.

Idealno prikladno za korištenje u kombinaciji s mikro brusnim sustavima br. 078140 i 078150. Preporučeni broj okretaja 2000 min<sup>-1</sup>.

**Tehnički opis**

Boja	ružičasta
Ø ploče	22 mm

Stupanj poliranja	Poliranje
Serija	CaraFin
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
preporučeni broj okretaja	2000 min <sup>-1</sup>
Atribut imena proizvoda	Ø 22 mm
Vrsta proizvoda	Disk za poliranje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		