

**Gumeni prihvatni tanjur s čičkom, Vanjski Ø: 30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553995 30
GTIN	4027497023776
Razred artikla	56L

Opis**Izvedba:**

Gumeni brusni tanjur Ø drške 3 mm. Stražnja strana na čičak s čeličnim kukama za optimalni prihvat.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	12500 min ⁻¹
Ø drške	3 mm
Vanjski Ø	30 mm
Materijal	Guma
Prihvat na strani alata	Čičak
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur

