

**Brusni disk s čičkom (A), set od 100 dijelova, Ø 21 mm, granulacija: 220****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 553960 220    |
| GTIN           | 4027497148486 |
| Razred artikla | 53L           |

**Opis****Izvedba:**

**Stražnja strana diska kaširana** je pletenim velurom i u kombinaciji s **gumenim prihvatnim tanjurom na čičak** br. 553995 samoadhezivna. Za brzu zamjenu diska.

**Upotreba:**

Na mikro brusnim sustavima. Za najveću brzinu rada pogledajte gumeni brusni tanjur na čičak br. 553995.

**Tehnički opis**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Granulacija                    | 220                    |
| Ø ploče                        | 21 mm                  |
| Sredstvo za brušenje           | Korund brusno zrno (A) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A                      |
| Atribut imena proizvoda        | Ø 21 mm                |
| Prihvat                        | Čičak                  |
| Vrsta proizvoda                | Brusne ploče na čičak  |

**Podaci korisnika**

|                                | <b>Prikladno za</b>                | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kod</b> |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij Mg                    | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                      |                |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                      |                |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                      |                |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |
| GG(G)                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |
| CuZn                           | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |
| Plastika, GFK                  | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |
| Drvo                           | prikladno                          |                      |                |
| Uni                            | prikladno                          |                      |                |
| suho                           | prikladno                          |                      |                |