

HOLEX**Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm tvrdo, Vanjski Ø mm / tvrdoća: 50mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	553927 50
GTIN	4062406301132
Razred artikla	52E

Opis

Izvedba:

Optimalna kombinacija prihvatnih tanjura i brusnih diskova pomoću brzosteznih sistema (unutarnji navoj). Jednostavna, brza izmjena diska rukom, također nakon teške obrade.

Gumeni prihvatni tanjur Ø **drške 6 mm**. Za prihvat brusnih diskova s **brzosteznim metalnim mehanizmom prihвата**.

Upotreba:

Za učinkovito brušenje malih površina, također kod promjenjivih kontura u alatničarstvu, kaluparstvu i modelarstvu, strojarstvu, u proizvodnji uređaja i izradi spremnika.

Tehnički opis

Stupanj tvrdoće	tvrdo
Vanjski Ø	50 mm
maksimalan broj okretaja	30000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur

