

**Garant****Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 3×D mini, tip: 20L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319454 20L
GTIN	4062406308902
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

**Prednost:**

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

**Odgovara:**

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

**Napomena:**

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje svakako provjeru uz pomoć e-Tool u e-trgovini ili u ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3×D za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.

Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 8×D.

Stabilizator držača za unutarnje tokarenje s **7×D**, odn. drška  $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$  **dostupno na upit.**

**Tehnički opis**

Smjer rezanja	lijevi
Odstupanje Z od osovine	15 mm
C	1 mm
Duljina drške $L_s$	60 mm
Ukupna duljina $L_2$	126 mm
$\varnothing$ drške $D_2$	32 mm
$\varnothing D_3$	40 mm

Stezni $\varnothing D_1$	20 mm
Polumjer R	1,2 mm
Duljina izboja $L_1$	60 mm
Unutarnja dubina tokarenja do	$3 \times D$
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Stabilizator držača za unutarnje tokarenje