

**Garant****Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 5xD mini, tip: 20R****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319461 20R
GTIN	4062406309275
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

**Prednost:**

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

**Odgovara:**

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

**Napomena:**

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje svakako provjeru uz pomoć e-Tool u e-trgovini ili u ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3xD za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.

Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 8xD.

Stabilizator držača za unutarnje tokarenje s **7xD**, odn. drška  $\varnothing$  **D<sub>2</sub> = 25 mm dostupno na upit.**

**Tehnički opis**

Odstupanje Z od osovine	15 mm
Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	20 mm
$\varnothing$ drške D <sub>2</sub>	32 mm
$\varnothing$ D <sub>3</sub>	40 mm
Ukupna duljina L <sub>2</sub>	166 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	100 mm
C	1 mm

Smjer rezanja	desno
Duljina drške L <sub>s</sub>	60 mm
Polumjer R	1,2 mm
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Stabilizator držača za unutarnje tokarenje