



Pneumatski udarni odvijač kompaktno, tip: 7732



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079201 7732
GTIN	
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Kompaktni, učinkoviti mini udarni odvijač s aluminijskim kućištem. Jednostavno **Side-2-Side** prebacivanje upravljanja za desni/lijevi hod pomoću dvostupanjske aktivacijske ručice. Maksimalni moment otpuštanja od 610 Nm s težinom od samo 1,3 kg i ukupnom duljinom od samo 112 mm. Udarni mehanizam na Jumbo čekiću.

Tehnički opis

preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
Duljina	112 mm
Oznaka proizvođača	7732
maksimalne vibracije prema EN	12,1 m/s ²
Područje okretnog momenta	138 - 420 Nm
Pogonski profil prihвата za alat	Četverokut
Radna buka	95 dB(A)

Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
maksimalna potreba za zrakom	612 l/min
Težina	1,3 kg
maksimalan broj okretaja	9000 min ⁻¹
maksimalni Ø vijka (8.8–12.9)	M20
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Odvijač