


Garant**Adapter za brzu izmjenu, glodača glava s vanjskom maticom ER 32, Trn Ød1: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319767 22
GTIN	4062406328870
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- **Dvodijelna izvedba sastoji se od osnovnog tijela i precizne stezne matice.**
- **Izrađeno od kvalitetnog čelika za izradu alata, sve funkcijske površine kaljene i obrađene.**

Prednost:

Sustav za brzu izmjenu vrlo je jednostavan za upotrebu, a upotrebljava se s pogonjenim alatima. Pripremite alat i adapter za brzu izmjenu, a zatim izvršite zamjenu preko pogonjenog alata. Stezna matica opremljena je kugličnim ležajevima.

Višestruko fleksibilna upotreba:

- **Brza i jednostavna zamjena adaptera na pogonjenom alatu kojim se služite.**
- **Odgovara svim pogonjenim alatima, neovisno o proizvođaču, koji su opremljeni ER pogonjenim alatima.**

Upotreba:

Za bušenje i glodanje tijekom obrade uz upotrebu pogonjenih alata za ER čahure.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	39 mm
Unutarnje hlađenje	da
Točnost rotacije	≤ 3
Vanjski Ø D	49 mm

Vrsta proizvoda

Brzo izmjenjivi adapter