

Garant**Adapter za brzu izmjenu, glodača glava s vanjskom maticom ER 25, Trn Ød1: 16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 319766 16 |
| GTIN | 4062406328856 |
| Razred artikla | 31V |

Opis**Izvedba:**

- Dvodijelna izvedba sastoji se od osnovnog tijela i precizne stezne matice.
- Izrađeno od kvalitetnog čelika za izradu alata, sve funkcijske površine kaljene i obrađene.

Prednost:

Sustav za brzu izmjenu vrlo je jednostavan za upotrebu, a upotrebljava se s pogonjenim alatima. Pripremite alat i adapter za brzu izmjenu, a zatim izvršite zamjenu preko pogonjenog alata. Stezna matica opremljena je kugličnim ležajevima.

Višestruko fleksibilna upotreba:

- **Brza i jednostavna zamjena adaptera na pogonjenom alatu kojim se služite.**
- **Odgovara svim pogonjenim alatima, neovisno o proizvođaču, koji su opremljeni ER pogonjenim alatima.**

Upotreba:

Za bušenje i glodanje tijekom obrade uz upotrebu pogonjenih alata za ER čahure.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|---------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 34,5 mm |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Točnost rotacije | ≤ 3 |
| Vanjski Ø D | 41,7 mm |

Vrsta proizvoda

Brzo izmjenjivi adapter