

**Garant****Adapter za brzu izmjenu, glodača glava za unutarnju maticu ER 32, Trn Ød1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319769 16
GTIN	4062406328894
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- Dvodijelna izvedba sastoji se od osnovnog tijela i precizne stezne matice.
- Izrađeno od kvalitetnog čelika za izradu alata, sve funkcijske površine kaljene i obrađene.

**Prednost:**

Sustav za brzu izmjenu vrlo je jednostavan za upotrebu, a upotrebljava se s pogonjenim alatima. Pripremite alat i adapter za brzu izmjenu, a zatim izvršite zamjenu preko pogonjenog alata. Stezna matica opremljena je kugličnim ležajevima.

Višestruko fleksibilna upotreba:

- **Brza i jednostavna zamjena adaptera na pogonjenom alatu kojim se služite.**
- **Odgovara svim pogonjenim alatima, neovisno o proizvođaču, koji su opremljeni ER pogonjenim alatima.**

**Upotreba:**

Za bušenje i glodanje tijekom obrade uz upotrebu pogonjenih alata za ER čahure.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	17,5 mm
Unutarnje hlađenje	da
Točnost rotacije	≤ 3
Vanjski Ø D	48 mm

Vrsta proizvoda

Brzo izmjenjivi adapter