

Garant**Adapter za brzu izmjenu, ER mini za unutarnju maticu ER 25, za veličinu ER čahura: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319773 11
GTIN	4062406328955
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- **Dvodijelna izvedba sastoji se od osnovnog tijela i precizne stezne matice.**
- **Izrađeno od kvalitetnog čelika za izradu alata, sve funkcijske površine kaljene i obrađene.**

Prednost:

Sustav za brzu izmjenu vrlo je jednostavan za upotrebu, a upotrebljava se s pogonjenim alatima. Pripremite alat i adapter za brzu izmjenu, a zatim izvršite zamjenu preko pogonjenog alata. Stezna matica opremljena je kugličnim ležajevima.

Višestruko fleksibilna upotreba:

- **Brza i jednostavna zamjena adaptera na pogonjenom alatu kojim se služite.**
- **Odgovara svim pogonjenim alatima, neovisno o proizvođaču, koji su opremljeni ER pogonjenim alatima.**

Upotreba:

Za bušenje i glodanje tijekom obrade uz upotrebu pogonjenih alata za ER čahure.

Točnost rotacije: ≤ 3

Vanjski Ø D: 41 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 44,9 mm

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	44,9 mm
Unutarnje hlađenje	da
Točnost rotacije	≤ 3

Vanjski Ø D	41 mm
Vrsta proizvoda	Brzo izmjenjivi adapter