

**Hibridna jakna za žene, melange siva / crna, veličina uniseks: M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091854 M
GTIN	7330509728598
Razred artikla	04T

Opis**Izvedba:**

Moderna i funkcionalna ženska hibridna jakna optimalno održava toplinu i nudi veliku slobodu kretanja. Opremljena je robusnim patentnim zatvaračem i zaštitom od vjetra. Bočni džepovi imaju patentni zatvarač, a rubovi rukava vezice. Može se jednostavno dodati logotip tvrtke.

Hibridna jakna za žene, djelomično punjena, s tankim, ali toplim punjenjem na prednjoj i stražnjoj strani, djelomično i na kapuljači i ramenima. Softshell elementi na ramenima, rukavima i bokovima. S produženim leđima i vrhovima rukava s gumenom vezicom.

Tehnički opis

Spol	Žene
Veličina uniseks	M
Sastav tkanine	100 % poliester
Gramaza materijala / debljina tkanine	380 g/m ²
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100

Pranje	40 °C šareno rublje
Boja	melange siva / crna
Vrsta proizvoda	Softshell jakna