

**List tračne pile 13×1325, Zupci po colu: 6/10****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 173550 6/10   |
| GTIN           | 4045197253811 |
| Razred artikla | 16F           |

**Opis****Izvedba:**

**RÖNTGEN &minus; bi-alfa-kobalt: Visokoučinkoviti bimetalni list pile od čelika za opruge** s visokim udjelom kroma i HSS-vrhovima zubi (67-69 HRC) legiranih kobaltom (M42). <BR/>**Iznimna čvrstoća vrhova zubi, elastično ojačanje.**

**Upotreba:**

**Kombinirano ozubljenje 0°** – s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).

**Kombinirano ozubljenje 10° – univerzalno** za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).

**Normalno ozubljenje 0°** – za male do srednje presjeke do maks. 70 mm zahvatne duljine.

**Normalno ozubljenje 10°** – za veće presjeke, zahvatne duljine od 50 mm.

**Napomena:**

**Umetanje novog sveska:** Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.

**Tehnički opis**

|          |         |
|----------|---------|
| Debljina | 0,6 mm  |
| Duljina  | 1325 mm |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| širina          | 13 mm             |
| Ozubljenje      | combi             |
| Kut nagiba      | 0 stupanj         |
| Rezni materijal | HSS Co 8          |
| Vrsta proizvoda | Metalni list pile |