

**Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem, Ø 20 mm, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302150 10
GTIN	4060576155166
Razred artikla	33T

**Opis****Izvedba:**

**Schunk** GZB-S redukcijski adapter.

Moguće fleksibilno namještanje duljine unaprijed putem pokretnog međukomada.

**S prorezima za rashladne kanale.**

**Upotreba:**

- **Za bušenje, razvrtanje, glodanje i oštrenje alata.**
- **Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.**
- **Najviši mogući stezni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.**
- **Preciznost rotacije ± 5 µm (sistemska preciznost kod 3×D).**
- **Preciznost rotacije ± 2 µm (za redukcijski adapter).**
- **Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.**

**Odgovara:**

Hidraulička stezna glava sa **steznim Ø 20 mm.**

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ukupna duljina	52,5 mm
Ø D	20 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 20 mm
Točnost rotacije sustava	5 µm

Vrsta proizvoda

Redukcijska čahura