

**Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena, Ø 20 mm, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302165 10
GTIN	4060576159812
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:**

SchUNK GZB-S s brtvom.

Brtvljenje rashladnog sredstva do 80 bara.

Moguće fleksibilno namještanje duljine unaprijed putem pokretnog međukomada.

Zabrtvljeno (gumeni čep).

Upotreba:

- **Za bušenje, struganje, glodanje i oštrenje alata.**
- **Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.**
- **Visoki okretni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.**
- **Preciznost rotacije ± 5 µm (sistemska preciznost kod 3 × D).**
- **Preciznost rotacije ± 2 µm (za redukcijski adapter).**
- **Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.**

Tehnički opis

Ø D	20 mm
Stezni Ø D ₁	10 mm
Vanjski Ø	20 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 20 mm
Točnost rotacije sustava	5 µm
Vrsta proizvoda	Redukcijska čahura

