

Garant**Adapter za brzu zamjenu, glodalo s navojnom drškom za unutarnju maticu ER 32, navoj M: M10****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 319781 M10 |
| GTIN | 4062406343729 |
| Razred artikla | 31V |

Opis**Izvedba:**

- Dvodijelna izvedba sastoji se od osnovnog tijela i precizne stezne matice.
- Izrađeno od kvalitetnog čelika za izradu alata, sve funkcijske površine kaljene i obrađene.

Prednost:

Sustav za brzu izmjenu vrlo je jednostavan za upotrebu, a upotrebljava se s pogonjenim alatima. Pripremite alat i adapter za brzu izmjenu, a zatim izvršite zamjenu preko pogonjenog alata.

Stezna matica opremljena je kugličnim ležajevima.
Višestruko fleksibilna upotreba:

- **Brza i jednostavna zamjena adaptera na pogonjenom alatu kojim se služite.**
- **Odgovara svim pogonjenim alatima, neovisno o proizvođaču, koji su opremljeni ER pogonjenim alatima.**

Upotreba:

Za bušenje i glodanje tijekom obrade uz upotrebu pogonjenih alata za ER čahure.

Točnost rotacije: ≤ 3

Vanjski \varnothing D: 45 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 12,5 mm

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 12,5 mm |
| Unutarje hlađenje | da |
| Točnost rotacije | ≤ 3 |
| Vanjski Ø D | 45 mm |
| Vrsta proizvoda | Brzo izmjenjivi adapter |