



## List tračne pile 27×2910, Zubi po colu: 4/6H



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	173660 4/6H
GTIN	2050001694713
Razred artikla	16F

### Opis

#### Izvedba:

**RÖNTGEN &minus; bi-alfa-kobalt: Visokoučinkoviti bimetalni list pile od čelika za opruge** s visokim udjelom kroma i HSS-vrhovima zubi (67-69 HRC) legiranih kobaltom (M42). <BR/>**>Iznimna čvrstoća vrhova zubi, elastično ojačanje.**

#### Upotreba:

**Kombinirano ozubljenje 0°** – s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).

**Kombinirano ozubljenje 10° – univerzalno** za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).

**Normalno ozubljenje 0°** – za male do srednje presjeke do maks. 70 mm zahvatne duljine.

**Normalno ozubljenje 10°** – za veće presjeke, zahvatne duljine od 50 mm.

#### Napomena:

**Umetanje novog lista:** Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.

### Tehnički opis

Debljina	0,9 mm
širina	27 mm

Duljina	2910 mm
Kut nagiba	10 stupanj
Ozubljenje	combi
Rezni materijal	HSS Co 8
Vrsta proizvoda	Metalni list pile