



Ručni uređaj za mjerenje sile DFG, mjerno područje: 100N



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479025 100
GTIN	2050002070745
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

Univerzalni uređaj za mjerenje sile sa zaslonom u boji za precizno mjerenje vlačne i tlačne sile. Robusno kućište od željeza lijevanog pod visokim pritiskom.

- **Prikaz trenutačne vrijednosti sile i maksimalne vrijednosti.**
- **Funkcijske tipke koje se mogu programirati.**
- **Praćenje granice tolerancije s optičkim i akustičnim prikazom.**
- **Pohrana za mjerne vrijednosti.**
- **Statistička procjena spremljenih vrijednosti.**
- **Sučelje za izvoz podataka.**
- **Prikaz se može mijenjati: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

Dio isporuke:

Transportni kofer, utikač za punjenje s USB priključnim kablom, pribor (pločica za pritisak, kuka, vrh, V-Nut, produžetak).

Dodatni pribor:

Ručne stanice za ispitivanje br. 479029.

Tehnički opis

Visina	42 mm
--------	-------

širina	84 mm
Mjerno područje	10 - 90 N
Preciznost	0,2 %
Duljina	191 mm
Razlučivost	0,02 N
Memorija za izmjerene vrijednosti	50
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Uređaj za mjerenje sile