



Ručni uređaj za mjerenje sile DFC, mjerno područje: 500N



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479027 500
GTIN	2050002071544
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

Univerzalni uređaj za mjerenje sile sa zaslonom u boji za precizno mjerenje vlačne i tlačne sile. Robusno kućište od željeza lijevanog pod visokim pritiskom.

- **Prikaz trenutačne vrijednosti sile i maksimalne vrijednosti.**
- **Funkcijske tipke koje se mogu programirati.**
- **Praćenje granice tolerancije s optičkim i akustičnim prikazom.**
- **Pohrana za mjerne vrijednosti.**
- **Statistička procjena spremljenih vrijednosti.**
- **Sučelje za izvoz podataka.**
- **Prikaz se može mijenjati: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Mjerne vrijednosti mogu se prenijeti putem Bluetooth-a.**
- **Prosječna vrijednost sile tijekom vremena.**

Dio isporuke:

Transportni kofer, utikač za punjenje s USB priključnim kablom, pribor (pločica za pritisak, kuka, vrh, V-Nut, produžetak).

Dodatni pribor:

Ručne stanice za ispitivanje br. 479029.

Tehnički opis

Širina	84 mm
Preciznost	0,1 %
Razlučivost	0,05 N
Visina	42 mm
Duljina	191 mm
Mjerno područje	50 - 450 N
Memorija za izmjerene vrijednosti	99
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Bluetooth prihvat
Prihvat	USB sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Uređaj za mjerenje sile