



Ručni uređaj za mjerenje sile DFG, mjerno područje: 1000N



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479025 1000
GTIN	2050002070776
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

Univerzalni uređaj za mjerenje sile sa zaslonom u boji za precizno mjerenje vlačne i tlačne sile. Robusno kućište od željeza lijevanog pod visokim pritiskom.

- **Prikaz trenutačne vrijednosti sile i maksimalne vrijednosti.**
- **Funkcijske tipke koje se mogu programirati.**
- **Praćenje granice tolerancije s optičkim i akustičnim prikazom.**
- **Pohrana za mjerne vrijednosti.**
- **Statistička procjena spremljenih vrijednosti.**
- **Sučelje za izvoz podataka.**
- **Prikaz se može mijenjati: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

Dio isporuke:

Transportni kofer, utikač za punjenje s USB priključnim kablom, pribor (pločica za pritisak, kuka, vrh, V-Nut, produžetak).

Dodatni pribor:

Ručne stanice za ispitivanje br. 479029.

Tehnički opis

Razlučivost	0,2 N
-------------	-------

Preciznost	0,2 %
Duljina	191 mm
širina	84 mm
Visina	42 mm
Mjerno područje	100 - 900 N
Memorija za izmjerene vrijednosti	50
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Uređaj za mjerenje sile