



Ručni uređaj za mjerenje sile DFC, mjerno područje: 1000N



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 479027 1000 |
| GTIN | 2050002071551 |
| Razred artikla | 47F |

Opis

Izvedba:

Univerzalni uređaj za mjerenje sile sa zaslonom u boji za precizno mjerenje vlačne i tlačne sile. Robusno kućište od željeza lijevanog pod visokim pritiskom.

- **Prikaz trenutačne vrijednosti sile i maksimalne vrijednosti.**
- **Funkcijske tipke koje se mogu programirati.**
- **Praćenje granice tolerancije s optičkim i akustičnim prikazom.**
- **Pohrana za mjerne vrijednosti.**
- **Statistička procjena spremljenih vrijednosti.**
- **Sučelje za izvoz podataka.**
- **Prikaz se može mijenjati: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Mjerne vrijednosti mogu se prenijeti putem Bluetooth-a.**
- **Prosječna vrijednost sile tijekom vremena.**

Dio isporuke:

Transportni kofer, utikač za punjenje s USB priključnim kablom, pribor (pločica za pritisak, kuka, vrh, V-Nut, produžetak).

Dodatni pribor:

Ručne stanice za ispitivanje br. 479029.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Mjerno područje | 100 - 900 N |
| širina | 84 mm |
| Duljina | 191 mm |
| Visina | 42 mm |
| Razlučivost | 0,1 N |
| Preciznost | 0,1 % |
| Memorija za izmjerene vrijednosti | 99 |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon |
| Bežična upotreba | HID (Human Interface Device) |
| Prihvat | Sučelje za Digimatic |
| Prihvat | Bluetooth prihvat |
| Prihvat | USB sučelje |
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Vrsta proizvoda | Uređaj za mjerenje sile |